









bLUE Banner Stand Install Guide

SS90 (SS120・SR70共通)

梱包内容

アルミバー(両面テープ付き樹脂製バー入り、キャップ付き)……2セット
樹脂パーツA(上部連結用)……1個 樹脂パーツB(下部連結用)……1個
ポール……1本 ウェイト……1個

対応バナーサイズ : (W)900(SS120=1,200mm/SR70=700mm)×(H)2,200mm

<p>1. 上下のアルミバーに入っている樹脂製バーを抜き出し、両面テープの離型紙を剥がしてバナー裏面の上下の端に貼り付けます。</p>  <p>← バナー裏面</p>	<p>2. アルミバーの溝に合わせて、樹脂バーを貼り付けたバナーをスライドして差し入れます。最後に両サイドにキャップを付けてください。</p>  <p>下部用 上部用</p>	<p>3. 樹脂パーツA ↓ ポール ↓ 樹脂パーツB ↓ ウェイトを連結します。</p>  <p>樹脂パーツA ポール 樹脂パーツB ウェイト</p>
<p>4. 樹脂パーツBの先端をアルミバー中央のパーツにはめ込みます。</p> 	<p>5. 樹脂パーツAの先端をアルミバー中央のパーツにはめ込みます。</p> 	<p>7. 完成</p>  <p>裏面 表面</p> <p>※商品にはバナーは含まれておりません。</p>
<p>6. ポールを回転させて高さを調整します。時計回りでゆるみ、反時計回りで固定できます。</p> 		

※注意点 ターポリン使用不可。ご注意ください
バナーに自重が重い素材を使用すると、前傾し転倒する場合がございます。
合成紙(ユポ紙)、PETなどの軽量素材をご使用下さい。
重い素材をご使用の際は、下部連結樹脂パーツの上に別途ウェイト等を設置して下さい。